


클램핑 슬리브  
EAMH-86-11-C27.3  
Part Number: 2429532

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	86
조립 위치	어디든
최대 속도	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	10.2 kgmm <sup>2</sup>
제품 중량	112 g
재질 사항	RoHS 에 승인