


클램핑 슬리브  
EAMH-86-19-C27.3  
Part Number: 2429535

FESTO



자료 시트

| 특징              | 값                     |
|-----------------|-----------------------|
| 사이즈             | 86                    |
| 조립 위치           | 어디든                   |
| 최대 속도           | 5,000 1/min           |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L        |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C         |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %              |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C         |
| 관성 질량 모멘트       | 8.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 제품 중량           | 76 g                  |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인             |