

위생형 버터 플라이 밸브 VZFB-D-80-WW-V2V2V

Part Number: 2466846
단종 예정 제품

FESTO

공칭 너비 DN80, 끝단 용접 포함, DIN 11850, FPM, material 1.4301.
단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 디스크 밸브
액츄에이터 형태	수동
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	끝단에 용접/끝단에 용접
공칭 직경 DN	80
유량 방향	전환 가능
프로세스 밸브의 공칭 압력	10
구동 토크	20 Nm
표준에 기반	DIN 11851
매체	물 Neutral fluids
매체 온도	-15 ... 140 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
식품 안전	추가 재료 정보 참조
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
하우징용 재질 정보	1.4301
디스크 소재	고합금 강철, 부식방지
디스크용 재질 번호	1.4301
샤프트 소재	고합금 강철, 부식방지
샤프트용 재질 번호	1.4301
제품 중량	2,500 g
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음