


서브-베이스
VABP-S3-26V1G-G18-2
 Part Number: 2605074

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	26 mm
기능 포트 32	G1/8
기능 포트 34	G1/8
공압 포트 22	G1/8
공압 포트 44	서브-베이스
	G1/8
조립 위치	어디든
작동 압력	0 ... 16 bar
표준 공칭 유량	800 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6.4:4]
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	668 g
파일럿 공압 포트 14	M5
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금
O-링 소재	NBR
나사 소재	강철