

# 축 키트 EAMM-A-D50-60G

Part Number: 2733786

FESTO

전동 드라이브에 적합.



## 자료 시트

| 특징              | 값              |
|-----------------|----------------|
| 조립 위치           | 어디든            |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C  |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %       |
| 보호 등급           | IP40           |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C  |
| 이송 가능 토크        | 17 Nm          |
| 제품 중량           | 570 g          |
| 인터페이스 코드, 액추에이터 | D50B           |
| 인터페이스 코드, 모터 인  | 60G            |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인      |