



벨로우즈 실린더 EB-80-45

Part Number: 2748904

FESTO

유지 보수 필요 없음, Stick/slip 현상 없음.



자료 시트

특징	값
사이즈	80
필요 설치 직경	95 mm
행정거리	45 mm
확장시 최대 높이	110 mm
최대 경타 각도	15 deg
최대 오프셋	10 mm
최소 설치 높이	65 mm
작동 모드	단동
작동 압력	0 ... 8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[-:4]에 따른 압축 공기
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 용력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 ... 70 °C
Reset 력	200 N
제품 중량	500 g
마운팅 형태	내부 (압) 나사산 포함
공압 연결구	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
벨로우즈 소재	CR
하우징 소재	알루미늄 주물