


콘넥터 블록 MRS-4

Part Number: 2844348

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	4
최대 밸브 연수	4
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	2.5 Nm
최대 조임 토크, 벽면 마운팅	4 Nm
제품 중량	650 g
공압 연결구, 포트 1	G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금