


회전 플랜지  
CRSNCS-40  
Part Number: 2895921

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	40
표준에 기반	ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
사양	탁월한 부식 보호 기능
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	239 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	고합금 강철, 부식방지
로드 엔드 베어링 소재	PTFE 압력 증강 기능
나사 소재	고합금 강철, 부식방지