

축 키트 EAMM-A-D32-60G-S1

Part Number: 2946759

FESTO

전동 드라이브에 적합.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 60 °C
이송 가능 토크	6.5 Nm
제품 중량	540 g
인터페이스 코드, 액추에이터	D32A D32B
인터페이스 코드, 모터 인	60G
재질 사항	RoHS 에 승인