

밸브 VOFD-L100T-

Part Number: 2964753

FESTO

직접 작동식, 공칭 너비 10 mm.



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	51 mm
표준 공칭 유량	1,900 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 1.2 MPa
작동 압력	0 ... 12 bar
디자인 구조	직접 작동 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	10 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음 누름
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 가능
진공에 대한 적합성	예
b 값	0.22
C 값	7.6 l/sbar
유량 Kv	1.68 m ³ /h
배기 유량 Kv	1.68 m ³ /h
표준 공칭 유량 2-3	1,888 l/min
Off 스위칭 시간	60 ms
On 스위칭 시간	40 ms
작동 매체	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-25 ... 60 °C
주변 온도	-25 ... 60 °C
제품 중량	950 g
재질 사항	RoHS 예 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 (Ematal 코팅)