



밸브

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

Part Number: 3013904

FESTO

직접 작동식, 공칭 너비 1.2 mm, F19 아마추어 시스템



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	50 mm
표준 공칭 유량	52 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 0.8 MPa
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	직접 작동 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	1.2 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
진공에 대한 적합성	예
b 값	0.2
C 값	0.44 l/sbar
유량 Kv	0.04 m ³ /h
배기 유량 Kv	0.04 m ³ /h
표준 공칭 유량 2-3	49 l/min
Off 스위칭 시간	60 ms
On 스위칭 시간	40 ms
작동 매체	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 용력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-25 ... 60 °C
주변 온도	-25 ... 60 °C
제품 중량	170 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
재질 사항	RoHS 예 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 (Ematal 코팅)