


가이드 유니트 EAGF-V2-KF-32-

Part Number: 3038083

FESTO

전동 실린더 ESBF용.



자료 시트

특징	값
사이즈	32
행정거리	1 ... 500 mm
역 백래쉬	0 μ m
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 힘 F_y	750 N
최대 힘 F_y 정적	1,020 N
최대 힘 F_z	750 N
최대 힘 F_z 정적	1,020 N
최대 토크 M_x	28 Nm
최대 토크 M_x 정적	38 Nm
최대 토크 M_y	34 Nm
최대 토크 M_y 정적	46 Nm
최대 토크 M_z	34 Nm
최대 토크 M_z 정적	46 Nm
치환력	15 N
0 mm 행정거리의 이동 질량	724 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	1,685 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	18 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	18 g
행정거리 0 mm일 때 이동 질량의 무게 중심	30 mm
행정거리 10mm당 이동 질량의 무게 중심 추가 허용치	4.1 mm
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
가이드 컴포넌트 소재	열-처리 강철
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
요크 플레이트 소재	강철