


서브-베이스 NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Part Number: 30427

FESTO

ISO 5599/I 에 따른 포트 패턴 및 ISO 5599/II 에 따른 조립된 내장형 전기 연결. 밀면 연결.



자료 시트

특징	값
작동 압력	0 ... 16 bar
인증	UL - Recognized (OL)
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	1/8 NPTF
파일럿 공압 포트 14	1/8 NPTF
공압 연결구, 포트 1	1/4 NPTF
공압 연결구, 포트 2	1/4 NPTF
공압 연결구, 포트 3	1/4 NPTF
공압 연결구, 포트 4	1/4 NPTF
공압 연결구, 포트 5	1/4 NPTF