


가이드 유니트 EAGF-P1-KF-25-50

Part Number: 3192943
단종 예정 제품

FESTO

전동 실린더 EPCO용.

단종 예정 제품. 2025년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	25
행정거리	50 mm
역 백래쉬	0 µm
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
최대 가속	25 m/s ²
최대 속도	1 m/s
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
최대 힘 Fy	320 N
최대 힘 Fy 정적	415 N
최대 힘 Fz	320 N
최대 힘 Fz 정적	415 N
최대 토크 Mx	15 Nm
최대 토크 Mx 정적	19 Nm
최대 토크 My	10 Nm
최대 토크 My 정적	12 Nm
최대 토크 Mz	10 Nm
최대 토크 Mz 정적	12 Nm
치환력	4 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	300 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	1,080 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량	12 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	12 g
행정거리 0 mm일 때 이동 질량의 무게 중심	30 mm
행정거리 10mm당 이동 질량의 무게 중심 추가 허용치	4.5 mm
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
가이드 컴포넌트 소재	열-처리 강철 경질-크롬 도금
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
요크 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징