


**밸브**  
**VOFD-L50T-**  
 Part Number: 3212962

직접 작동식, 공칭 너비 5 mm.



예시 표시

**자료 시트**

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	28 mm 50.5 mm 51 mm
표준 공칭 유량	493 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
디자인 구조	직접 작동 포맷 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
인증서 발행 부서	TÜV 968/V 1251.00/21
공칭 사이즈	5 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 가능
진공에 대한 적합성	예
b 값	0.25
C 값	2 l/sbar
유량 Kv	0.36 m3/h
배기 유량 Kv	0.36 m3/h
표준 공칭 유량 2-3	429 l/min
Off 스위칭 시간	60 ms
On 스위칭 시간	40 ms
작동 매체	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
확장 주위 온도	-25 - 60 °C Low Demand mode
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-25 ... 60 °C
주변 온도	-25 ... 60 °C
제품 중량	560 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 (Ematal 코팅) 고합금 강철, 부식방지