


# 전면 유닛 ERMH-11-P-E17-100

Part Number: 3383156  
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	11
디자인 구조	배터리 포함 전기적 가산 카운터 에어 관통 공급 포함
조립 위치	어디든
회정 각도	전기-기계적 로터리 모듈
기어 유닛 비	30:1
공칭 토크	1.8 Nm
반복 정확도	±0,01 °
최대 축력	300 N
제품 중량	1,320 g
정격 사용 시간	100 %
공칭 모터 전류	0.74 A
모터 타입	서보 모터
공칭 사이즈	4 mm
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
표준 공칭 유량	350 l/min
최대 출력 속도	200 1/min
공칭 작동 전압, AC	230 V
공칭 모터 전력	22.1 W
첨두 전류	1.5 A
최대 pull-out 토크 정적	40 Nm
첨두 토크	4.5 Nm
허용 가능 부하의 관성 질량 모멘트	0.006 kgm <sup>2</sup>
공압 연결구	G1/8
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 40 °C
재질 사항	RoHS 에 승인