


전면 유닛 ERMH-8-P-E17-30

Part Number: 3385152
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------------|----------------------------------|
| 사이즈 | 8 |
| 디자인 구조 | 배터리 포함 전기적 가산 카운터 에어 관통 공급 포함 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 회정 각도 | 전기-기계적 로터리 모듈 |
| 기어 유니트 비 | 30:1 |
| 공칭 토크 | 0.75 Nm |
| 반복 정확도 | ±0,01 ° |
| 최대 축력 | 200 N |
| 제품 중량 | 1,095 g |
| 정격 사용 시간 | 100 % |
| 공칭 모터 전류 | 0.31 A |
| 모터 타입 | 서보 모터 |
| 공칭 사이즈 | 4 mm |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 표준 공칭 유량 | 350 l/min |
| 최대 출력 속도 | 200 1/min |
| 공칭 작동 전압, AC | 230 V |
| 공칭 모터 전력 | 9.2 W |
| 첨두 전류 | 0.61 A |
| 최대 pull-out 토크 정적 | 15 Nm |
| 첨두 토크 | 1.8 Nm |
| 허용 가능 부하의 관성 질량 모멘트 | 0.0026 kgm ² |
| 공압 연결구 | G1/8 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |