



# OR 게이트 OS-1/2

Part Number: 3427

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	또는 기능
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
마운팅 형태	관통 홀 포함
표준 공칭 유량	5,000 l/min
작동 압력	1 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
공칭 사이즈	12 mm
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 3	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인