



솔레노이드 밸브 MYH-5/2-2,3-L-LED

Part Number(&P): 34303

FESTO

MINI 공압, 솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
표준 공칭 유량	180 l/min
작동 압력	2 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
보호 등급	IP40 플러그 소켓 포함
공칭 사이즈	2.3 mm
파일럿 형태	파일럿
Off 스위칭 시간	23 ms
On 스위칭 시간	12 ms
정격 사용 시간	100%
특성 코일 자료	24V DC: 1,8W
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	65 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 매니폴드 모듈
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스 매니폴드 모듈
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스 매니폴드 모듈
공압 연결구, 포트 4	매니폴드 모듈
공압 연결구, 포트 5	매니폴드 모듈
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트