



솔레노이드 밸브 MYH-5/3G-M5-L-LED

Part Number(&P): 34311

FESTO

MINI 공압, 솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 중간 위치 닫힘
표준 공칭 유량	130 l/min
작동 압력	2 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
보호 등급	IP40 플러그 소켓 포함
공칭 사이즈	2.3 mm
파일럿 형태	파일럿
Off 스위칭 시간	38 ms
On 스위칭 시간	8 ms
정격 사용 시간	100%
특성 코일 자료	24V DC: 1,8W
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	105 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 M5
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스 M5
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스 M5
공압 연결구, 포트 4	서브-베이스
공압 연결구, 포트 5	서브-베이스
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트