


# 가이드 유니트 FENG-80- -GF

Part Number: 34485

FESTO

평판 베어링 가이드 포함, 회전 방지 기능, 가이드의 고정도 실현.



## 자료 시트

| 특징                             | 값              |
|--------------------------------|----------------|
| 사이즈                            | 80             |
| 행정거리                           | 10 ... 500 mm  |
| 조립 위치                          | 어디든            |
| 가이드                            | 평판-베어링 가이드     |
| 디자인 구조                         | 가이드            |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도                          | -20 ... 80 °C  |
| 치환력                            | 70 N           |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수          | 76 g           |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량              | 10,720 g       |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량             | 76 g           |
| 행정거리 0 mm일 때 이동 질량의 무게 중심      | 54 mm          |
| 행정거리 10mm당 이동 질량의 무게 중심 추가 허용치 | 3.9 mm         |
| 마운팅 형태                         | 내부 (암) 나사산 포함  |
| 재질 사항                          | RoHS 에 승인      |
| 가이드 컴포넌트 소재                    | 고합금 강철         |
| 하우징 소재                         | 아노다이징 알루미늄     |
| 오크 플레이트 소재                     | 열-처리 강철        |