


# 가이드 유니트 FENG-100- -GF

Part Number: 34486

FESTO

평판 베어링 가이드 포함, 회전 방지 기능, 가이드의 고정도 실현.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	100
행정거리	10 ... 500 mm
조립 위치	어디든
가이드	평판-베어링 가이드
디자인 구조	가이드
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
치환력	70 N
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	76 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	13,420 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	76 g
행정거리 0 mm일 때 이동 질량의 무게 중심	47 mm
행정거리 10mm당 이동 질량의 무게 중심 추가 허용치	3.6 mm
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
가이드 컴포넌트 소재	고합금 강철
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
오크 플레이트 소재	열-처리 강철