


가이드 유니트 FENG-32-500-KF

Part Number: 34498

FESTO

순환 볼 베어링 가이드 포함, 회전 방지 기능, 가이드의 고정도 실현.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------------|
| 사이즈 | 32 |
| 행정거리 | 500 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 가이드 | Recirculating 볼 베어링 가이드 |
| 디자인 구조 | 가이드 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 최대 힘 F_y | 750 N |
| 최대 힘 F_y 정적 | 1,020 N |
| 최대 힘 F_z | 750 N |
| 최대 힘 F_z 정적 | 1,020 N |
| 최대 토크 M_x | 28 Nm |
| 최대 토크 M_x 정적 | 38 Nm |
| 최대 토크 M_y | 34 Nm |
| 최대 토크 M_y 정적 | 46 Nm |
| 최대 토크 M_z | 34 Nm |
| 최대 토크 M_z 정적 | 46 Nm |
| 치환력 | 15 N |
| 제품 중량 | 2,430 g |
| 마운팅 형태 | 내부 (암) 나사산 포함 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 가이드 컴포넌트 소재 | 열-처리 강철 |
| 하우징 소재 | 아노다이징 알루미늄 |
| 오크 플레이트 소재 | 아노다이징 알루미늄 |