


가이드 유니트 FENG-63-100-KF

Part Number: 34514

FESTO

순환 볼 베어링 가이드 포함, 회전 방지 기능, 가이드의 고정도 실현.



자료 시트

특징	값
사이즈	63
행정거리	100 mm
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 힘 F_y	1,260 N
최대 힘 F_y 정적	1,600 N
최대 힘 F_z	1,260 N
최대 힘 F_z 정적	1,600 N
최대 토크 M_x	75 Nm
최대 토크 M_x 정적	95 Nm
최대 토크 M_y	90 Nm
최대 토크 M_y 정적	115 Nm
최대 토크 M_z	90 Nm
최대 토크 M_z 정적	115 Nm
치환력	15 N
제품 중량	5,900 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
가이드 컴포넌트 소재	열-처리 강철
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
오크 플레이트 소재	아노다이징 알루미늄