



파일럿형 체크 밸브 HGL-3/8-NPT

Part Number: 34879

FESTO

씰링 링 OL 포함.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	파일럿 Non-return 기능
공압 연결구, 포트 1	3/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	3/8 NPT
마운팅 형태	나사산
표준 공칭 유량	0 ... 900 l/min
작동 압력 MPa	0.02 ... 1 MPa
작동 압력	0.2 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.12 ... 1 MPa
파일럿 압력	1.2 ... 10 bar
Pilot pressure	17.4 ... 145 psi
주변 온도	-20 ... 80 °C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 ... 80 °C
재질 사항	RoHS 에 승인