


양손 조절 블록 ZSB-1/8

Part Number(&P): 3527

FESTO

두개의 수동 작동을 포함한 안전 부품.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	4 mm
액추에이터 형태	공압
디자인 구조	스프링 복귀형 포펫 밸브
작동 압력	3 ... 8 bar
표준 공칭 유량	50 l/min
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 머신 가이드라인에 대응
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	490 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 옵션
보조 파일럿 공압 포트 12	G1/8
보조 파일럿 공압 포트 14	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
공압 연결구, 포트 5	G1/8
커버에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징