



벨로우즈 흡착컵 VASB-55-1/4-PUR

Part Number(&P): 35421

FESTO

씰링 링 OL 포함.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	4 mm
흡착컵 직경	55 mm
유효 흡착 직경	44 mm
디자인 구조	윗면에 진공 연결 원형, 벨로우즈 1.5 단
작동 매체	대기중 공기
주변 온도	-20 ... 60 °C
70% 진공에서 분리력	106 N
마운팅 나사산	G1/4
흡착컵 마운팅	G 1/4
진공 연결	G1/4
지주 경도	62
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트
흡착컵에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)