

진공 발생기 VAD-MYB-1/8

Part Number: 35553



Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

내장형 솔레노이드 밸브 포함

운행되지 않은 공기가 요구됨.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------------------|
| 공칭 사이즈, 라발 노즐 | 0.7 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 배출기 특성 | 높은 진공도 |
| 내장된 기능 | 전기적 on-off 밸브 |
| 디자인 구조 | T-형태 |
| 작동 압력 | 1.5 ... 8 bar |
| 최대 진공 | 85 % |
| 정격 사용 시간 | 100 % |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 운행 작동 불가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 매체 온도 | 0 ... 40 °C |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 제품 중량 | 80 g |
| 전기 연결 | 플러그 |
| 마운팅 형태 | 내부 (암) 나사산 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | M5 |
| 진공 연결 | G1/8 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |