



흡착컵 완료 VAS-15-1/8-NBR

Part Number: 36142

FESTO

씰링 링 OL 포함.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 공칭 사이즈 | 3 mm |
| 흡착컵 직경 | 15 mm |
| 유효 흡착 직경 | 12 mm |
| 연결 위치 | 상단 |
| 흡착형 형태 | 원형 평판 |
| 작동 압력 MPa | -0.095 ... 0 MPa |
| 작동 압력 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0.07 MPa |
| 공칭 작동 압력 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [7::-]에 따른 대기중 공기 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 70% 진공에서 분리력 | 7.9 N |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 7.9 N |
| 마운팅 나사산 | G1/8 |
| 흡착컵 마운팅 | G 1/8 |
| 진공 연결 | G1/8 |
| 색상 | 흑색 |
| 지주 경도 | 60 +/- 5 |
| 나사산 플러그 소재 | 황동 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 흡착 컵 소재 | NBR |