



벨로우즈 실린더 EB-250-85

Part Number: 36489

FESTO

유지 보수 필요 없음, Stick/slip 현상 없음.



자료 시트

특징	값
사이즈	250
필요 설치 직경	265 mm
행정거리	85 mm
확장시 최대 높이	140 mm
최대 경타 각도	20 deg
최대 오프셋	10 mm
최소 설치 높이	51 mm
작동 모드	단동
작동 압력	0 ... 8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[-:4]에 따른 압축 공기
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 ... 70 °C
Reset 력	200 N
제품 중량	2,300 g
마운팅 형태	내부 (압) 나사산 포함
공압 연결구	G3/4
재질 사항	RoHS 에 승인
벨로우즈 소재	NR/BR
하우징 소재	강철 아연 도금