


Non-return 밸브 H-M5

Part Number: 3671

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	Non-return 기능
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
마운팅 형태	라인 설치
표준 공칭 유량	115 l/min
작동 압력 MPa	0.04 ... 0.8 MPa
작동 압력	0.4 ... 8 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	황동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR