



압력 표시기 OH-22-RT

Part Number: 4131

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 압력	1.4 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 45 °C
주변 온도	-10 ... 45 °C
제품 중량	25 g
마운팅 형태	직경 22.5 인치의 제어판
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인