


볼 밸브

VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3

Part Number: 4405684

FESTO

항동, 수동 버튼, 2/2방향, 공칭 너비 1/4", PN50, 나사산 EN 10226-1.
Festo는 이 제품의 제조업체가 아니라 리테일러입니다.



자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 볼 밸브
액츄에이터 형태	기계적
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	Rp1/4
스위칭 상태 표시기	슬롯 방향 = 유량 방향
내부 직경	10 mm
공칭 직경 DN	8
밸브 기능	2/2
유량 방향	전환 가능
프로세스 밸브의 공칭 압력	50
공차압에서 작동 모멘트, 프로세스 밸브 공칭 압력	7.5 Nm
표준에 기반	EN 10226-1
매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-] 가스 주입 물 (수증기는 없음) Neutral fluids
매체 온도	-15 ... 120 °C
유량 Kv	6 m3/h
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
하우징 소재	황동 니켈 도금
하우징용 재질 정보	CW617N
씰 소재	NBR PTFE
볼 소재	황동 크롬-도금
볼용 재질 정보	CW617N
샤프트 소재	황동
샤프트용 재질 번호	CW617N
제품 중량	130 g
인증	DVGW 가스 DVGW 워터
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음