



공압 밸브 A-5-1/4

Part Number: 4436
단종 예정 제품

FESTO

기계적 제어 및 수동 작동 가능
단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드
표준 공칭 유량	700 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
공칭 사이즈	7 mm
파일럿 압력	2 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 요구됨
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	770 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 4	G1/4
공압 연결구, 포트 5	G1/4
하우징 소재	알루미늄