


L Quick 콘넥터 LCK-1/8-PK-6

Part Number: 4470

FESTO

2개의 씰링 링 포함 회전가능.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	4.9 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
디자인	L자형
컨테이너 사이즈	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공칭 조임 토크	3.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/8
공압 연결구, 포트 2	외경 8mm 튜브용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 6mm용
유니언 너트 소재	아노다이징 알루미늄
재질 사항	RoHS 에 승인
씰링 링 소재	PA-강화 TPE-U(PU)
중공 볼트 소재	아노다이징 알루미늄
회전 피팅 소재	아연 다이캐스트