



공압 밸브
VL-5-PK-3
 Part Number: 4504

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
표준 공칭 유량	105 l/min
작동 압력	1.5 ... 8 bar
디자인 구조	포켓 시트
공칭 사이즈	2.5 mm
Off 스위칭 시간	22 ms
On 스위칭 시간	15 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	130 g
마운팅 형태	서브-베이스 상 마운팅 프레임 위 관통 홀 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 2	PK-3
공압 연결구, 포트 3	PK-3
공압 연결구, 포트 4	PK-3
공압 연결구, 포트 5	PK-3
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	황동 PPS-강화
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 아연 다이캐스트