



# 솔레노이드 밸브

## BMFH-3-3-M5

Part Number: 4523

FESTO

솔레노이드 코일 및 소켓, 수동 작동, 연결 M5. 주문 추가로 소켓없이도 가능 "-OD" (가격 절감). 주문시 전압 명기.



### 자료 시트

특징	값
밸브 기능	3x3/2 달힘, 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	50 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 0.8 MPa
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	스프링 복귀형 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	1.3 mm
씰링 원리	소프트
최대 밸브 연수	3
파일럿 형태	직접
전력 소모, 전환	7.5 W
전력 소모, 유지	6 W
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
제품 중량	350 g
전기 연결	플러그
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	M5
공압 연결구, 포트 3	M5
하우징 소재	알루미늄