


분배기 블록 FR-12-M5

Part Number: 4525

FESTO

압축 공기의 분배용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|----------------------------------|
| 공칭 사이즈 | 4.1 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | 0 ... 16 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 공칭 조임 토크 | 3.5 Nm |
| 공칭 조임 토크의 공차 | ± 20 % |
| 제품 중량 | 40 g |
| 출력의 수량 | 12 |
| 공급 라인의 수량 | 1 |
| 공압 연결구, 포트 1 | 암 나사산 G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 암 나사산 M5 |
| 재질 사항 | RoHS 예 승인 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 아노다이징 |