


# 솔레노이드 코일 MSFG-24/42-50/60

Part Number: 4527

FESTO

표준 소켓 포함



## 자료 시트

| 특징               | 값   |
|------------------|---|
| 조립 위치            | 어디든   |
| 스위칭 상태 표시기       | 아니오   |
| 최소 전환 시간         | 10 ms   |
| 정격 사용 시간         | 100 %   |
| 전력 계수 cos {phi}  | 0.7   |
| 특성 코일 자료         | 24 V DC: 4.5 W<br>42V AC: 50/60Hz, 픽업 전력 9VA, 홀딩 전력 7VA |
| 허용 가능 주기 파동      | +/- 5 %   |
| 허용 가능 전압 파동      | +/- 10 %  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-C1-L  |
| 보호 등급            | IP65  |
| 주변 온도            | -5 ... 40 °C  |
| 최대 조임 토크, 플러그 소켓 | 0.4 Nm  |
| 제품 중량            | 55 g  |
| 전기 연결            | 3-핀<br>MSSD-F용 플러그 베인                                   |
| 마운팅 형태           | 널링 너트 포함  |
| 재질 사항            | RoHS 에 승인   |
| 솔레노이드 코일 소재      | Duroplast<br>구리<br>강철                                   |
| 와인딩 소재           | 구리  |