



# 토글 레버 밸브 H-5/3-1/4

Part Number: 4577

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 중간 위치 닫힘
액추에이터 형태	수동
표준 공칭 유량	680 l/min
작동 압력 MPa	0.2 ... 1 MPa
작동 압력	2 ... 10 bar
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	7 mm
씰링 원리	소프트
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 불가
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,060 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4