



솔레노이드 밸브 MF-4-1/8

Part Number: 4612
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	4/2 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	120 l/min
작동 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
작동 압력	3 ... 8 bar
디자인 구조	스프링 복귀형 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	3.5 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 불가
Off 스위칭 시간	23 ms
On 스위칭 시간	13 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
보관 온도	-20 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징