

센서
SKDA-12-AB
 Part Number: 4624763



자료 시트

특징	값
힘 측정 범위	0 ... 12 kN
보정 범위	-1 ... 13 kN
한계 부하	30 kN
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
아날로그 출력	4 - 20 mA
정확도, 아날로그 출력 FS	0.2 %FS
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 고합금 강철, 부식방지
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
제품 중량	0.7 kg
주변 온도	-20 ... 80 °C
보호 등급	IP67
전기 연결	플러그 소켓 M12x1 4-핀 A-코드
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
KC 마크	KC-EMV