

플라스틱 배관 PL-6-SW

Part Number(&P): 4642

FESTO

CK 및 N 콘넥터용 (식품 가공 산업에 사용 승인)
최대 압력 값은 최대 온도에서 허용가능.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------|--|
| 외부 직경 | 8.4 mm |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경 | 39 mm |
| 내부 직경 | 6 mm |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 9 bar |
| 작동 매체 | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 인증 | TÜV |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.025 kg/m |
| 색상 | 흑색 |
| 지주 경도 | D 42 +/-3 |
| 재질 사항 | 동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인 |
| 튜브에 대한 재질 정보 | PE |