


서브-베이스
VABS-S7-BE-B-N14-V14-A
 Part Number: 4727328

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
파일럿 공압 공급	내부
작동 압력 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
작동 압력	2 ... 8 bar
유량 Kv	2.2 m ³ /h
배기 유량 Kv	8.6 m ³ /h
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-::-]
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
제품 중량	250 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 2	플랜지 1/4 NAMUR 포트 패턴
공압 연결구, 포트 3	1/4 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 (Ematal 코팅)
씰 소재	NBR