



유량 조절/소음기 GRU-1/2

Part Number(&P): 4869

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 소음기 기능
공압 연결구, 포트 1	G1/2
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	2,500 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	100 g
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	POM
재질 사항	RoHS 에 승인
조절 볼트 재질 자료	전조 알루미늄 합금