



**공압 밸브**  
**JD-5-PK-3**  
Part Number: 4901

**FESTO**



**자료 시트**

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드-우선 신호
표준 공칭 유량	105 l/min
작동 압력	1 ... 8 bar
디자인 구조	포켓 시트
공칭 사이즈	2.5 mm
스위칭 시간, 전환	9 ms
스위칭 시간, 전환 (우세신호)	25 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	130 g
마운팅 형태	서브-베이스 상 마운팅 프레임 위 관통 홀 포함 옵션
보조 파일럿 공압 포트 12	PK-3
보조 파일럿 공압 포트 14	PK-3
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 2	PK-3
공압 연결구, 포트 3	PK-3
공압 연결구, 포트 4	PK-3
공압 연결구, 포트 5	PK-3
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	황동 PPS-강화
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 아연 다이캐스트