


연결 케이블 NEBM-L5G18-E-10-N-LE18

Part Number: 4977494
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2026년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	핀 연결 L5
전기 연결 1, 핀/와이어 수	18
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	18
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	18
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	18
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	5 A
서지 강도	1.5 kV
케이블 길이	10 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 26 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 43 mm
케이블 직경	8.5 mm
케이블 구조	18x0,25
공칭 도선 단면적	0.25 mm ²
배선 끝단	무딘 절단면
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	터미널 박스 설치용 IP65등급
주변 온도	-40 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-40 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
절연 소재	TPE-E