


# 콘넥터 블록 MHP4-PR8-3

Part Number(&P): 525232

FESTO

MHP4-...-HC/TC 준 일렬 밸브용.



## 자료 시트

| 특징                | 값                        |
|-------------------|--------------------------|
| 최대 밸브 연수          | 8                        |
| 부식 방지 등급 KBK      | 2                        |
| 제품 중량             | 1,400 g                  |
| 서브-베이스에 대한 마운팅 방법 | 관통 홀 포함<br>Top-hat 레일 포함 |
| 밸브에 대한 마운팅 방법     | 내부 (암) 나사산 포함            |
| 공압 포트 1/33        | G3/8                     |
| 공압 포트 3/11        | G3/8                     |
| 재질 사항             | 동성분 및 PTFE 제거형           |
| 서브-베이스에 대한 재질 정보  | 전조 알루미늄 합금               |