



# 연결 케이블 SIM-K-WD-2,5-CDN

Part Number: 525261  
단종 예정 제품

실린더 CDN용

단종 예정 제품. 2015년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-104 EN 61984
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	체인 링크 트렁크: 5백만 싸이클, 곡률 반경 75 mm Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공 프로세서 400MHz
작동 전압 범위 AC	0 ... 60 V
작동 전압 범위 DC	0 ... 60 V
서지 강도	1.5 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	3 A
오염 등급	3
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65 IP67 조립된 조건 IP69K
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
주변 온도	-25 ... 70 °C
전기 연결	클립삽입 플러그 소켓, 각형 3-핀
케이블 직경	4.5 mm
케이블 길이	2.5 m
공칭 도선 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>
색상 코드, 심 절연	청색 갈색 흑색
하우징 색상	흑색
케이블 피복 색상	회색
재질 사항	등성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
재질 정보, 절연 슬리브	PVC
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)