


# 콘넥터 블록 VIGK-04-D-1-3/8

Part Number(&P): 525569

FESTO

밸브 터미널 04용, 높은 유량, 사이즈 1 ISO 밸브 (G 3/8)



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	ISO 5599-2
최대 밸브 연수	1
작동 압력	-0.9 ... 16 bar
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G3/8
공압 연결구, 포트 3	G1/2
공압 연결구, 포트 4	G3/8
공압 연결구, 포트 5	G1/2
서브-베이스에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트